



FWU73S

**FW enc. IP30 PO a.1100 I.800, 252M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	21
Número de filas	21
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

**Capacidade**

Número de módulos	252
-------------------	-----

**Funções**

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

**Dimensões**

Altura	1153 mm
Largura	853 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	1102 mm
Largura incorporada	810 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	2
-----------------------------	---

**Dimensões**

Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	36

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

**Ligações**

Número de entradas de condutores	6
----------------------------------	---

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30

**índice de proteção**

Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----