



FWU72N

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky,120+48M,1100x550x112

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet lišt	14
Počet řad v rozvaděči	7
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	120
--------------	-----

Rozměry

Výška	1153 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	125 mm
Vestavěná výška	1102 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	560 mm
Vestavěná hloubka	112 mm
Počet jednotek šířky	24

Kryt, dveře

Typ rukojeti	Západka
Dveře/kryt průhledné	Ne

Připojení

Počet vstupů potrubí	4
----------------------	---

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámku

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----