



FWU71L

Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1142 mm
Šířka	343 mm
Hloubka	113 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP30
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	Bez zámku

**Vybavení**

Počet polí v šířce	1
Počet otvorů v desce příruby	2

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Ocel

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	7
-----------------------	---

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	0
-----------------------	---

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano