




FWU71S



## FW, infälld kapsling 7-rader 84 moduler

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej                          |
| Montering                       | Infälld montering<br>Hålvägg |

#### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 125 A |
|-----------|-------|

#### Utrustning

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor                | 7   |
| Antal rader                 | 7   |
| Antal sektioner i bredd     | 1   |
| Med lås                     | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Ja  |

#### Kapacitet

|               |    |
|---------------|----|
| Antal moduler | 84 |
|---------------|----|

#### Funktioner

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Har skyddshuvudbrytare | Nej |
| Med kabelgenomföringar | Ja  |

#### Dimensioner

|                |         |
|----------------|---------|
| Höjd           | 1153 mm |
| Bredd          | 353 mm  |
| Djup           | 125 mm  |
| Infällnadshöjd | 1102 mm |

#### Skydd, dörr

|              |   |
|--------------|---|
| Antal dörrar | 1 |
|--------------|---|

#### Dimensioner

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Infällnadsbredd    | 310 mm |
| Inbyggnadsdjup     | 112 mm |
| Antal breddenheter | 12     |

#### Skydd, dörr

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Typ av handtag        | Klaffhandtag med mekanism |
| Dörr/lock transparent | Nej                       |

#### Anslutning

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Antal ledningsinföringar | 2              |
| Typ av montering         | Skruvmontering |

#### Material

|          |      |
|----------|------|
| Material | Stål |
| RAL-kod  | 9010 |
| Färg     | Vit  |

#### Utrustning

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Har jordanslutningsblock | Ja  |
| Har monteringsplatta     | Nej |

#### Säkerhet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II |
| Slagtålighet IK     | IK09               |
| Kapslingsklass (IP) | IP30               |
| Låstyp              | Utan lås           |
| Glödtråds test      | 850 °C             |

---

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse

Ja