



75314021



Universal-Dimmaktor 4fach REG KNX lichtgrau

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Hilfsspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	4
---------------------	---

Kapazität

Anzahl Module	8
---------------	---

Leistung

Dimmleistung	7 - 250 W
--------------	-----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Texte

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Dimmprinzip	Betrieb mit LED- und Energiesparlampen nach entsprechender ETS-Konfiguration Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Funktion	Betriebsstundenzähler als Vorwärts- oder Rückwärtszähler pro Kanal Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung gemäß DIN 18015-2
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja