



LNH125MK

Mespatroon NH1C 125 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH1C

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning U_e 500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Ja

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens IEC 60898-1 120 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 11,80 W

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 135 mm

Diepte 30 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja