Tehnički list proizvoda
FWB53K1



FWB53K11

Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 800x800x161 mm

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja In	125 A

Oprema

Broj šina	10
Broj redova	10
Broj sekcija u širinu	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

Kapacitet

Broj modula	120

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa uvodima za provodnike	Da

Dimenzije

Visina	800 mm
Širina	800 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	800 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2

Dimenzije

Ugrađena širina	800 mm
Ugrađena dubina	161 mm
Broj jedinica širine	36

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Dupla vrata, asimetrična

Veza

Broj uvoda za vodiče	12

Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne

Materijali

Materijal montažne ploče	Akrilonitril akrilat (ASA) Polikarbonat (PC)

Oprema

Ima montažnu ploču	Ne

Materijali	
UV otporno	Ne
Sigurnost	
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP31
Vrsta zaključavanja	Bravica Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C
Održivost	
Usklađeno sa RoHS	Da