



FWB53N3

Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,108PLE,3x5 Reihen,HS Abstand150mm,800x800x161mm

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	11
Anzahl Reihen	11
Anzahl Felder	3
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	108
---------------	-----

**Funktionen**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	800 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlosser	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart IP	IP44
Schliessungstyp	Stangenschloss

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----