




13240001

**Afdekraam 2-v vert. berker Arsys, aluminium lichtbrons gelakt**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 2 |
| Aantal modules | 2 |

**Materiaal**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kleur                   | Lichtbrons |
| RAL-code                | 3012       |
| Afwerking oppervlakte   | Mat        |
| Materiaal               | Aluminium  |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt     |

**Afmetingen**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hoogte                      | 151,50 mm |
| Breedte                     | 80,50 mm  |
| Diepte                      | 9,50 mm   |
| Aantal eenheden horizontaal | 1         |
| Aantal eenheden verticaal   | 2         |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

**Teksten**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Montagewijze | Klembevestiging |
|--------------|-----------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |