



FB6023009016

**Goulotte FB 60x230mm PVC blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hauteur              | 61 mm   |
| Largeur              | 230 mm  |
| Longueur             | 2000 mm |
| Largeur du couvercle | 230 mm  |

**Cache, porte**

|  |   |
|--|---|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |
|--|---|

**Dimensions**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Section intérieure | 11150 - 11150 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------------------|

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 47 |
|---|----|

**Matière**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Code RAL              | 9016                    |
| Couleur               | Blanc signalisation     |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Accessoires d'alignement | Sans écisses |
|--------------------------|--------------|

**Equipement**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 5 |
| Nombre de cloisons clipsables | 4     |
| Écisses incluses              | Oui   |
| Avec film de protection       | Non   |

**Installation, montage**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

