



FT71K

Väggskåp, univers, IP54/I, H1100 x B300 x D275, 84 mod, genomskinliga dörrar

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 1100 mm |
| Bredd                      | 300 mm  |
| Djup                       | 275 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 2 mm    |

##### Säkerhet

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54              |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass I |
| Låstyp              | Kvartsvarvs lås   |
| Slagtålighet IK     | IK10              |

##### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 1 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 2 |

##### Installation, montering

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
|---------------------------------|-----|

##### Material

|          |         |
|----------|---------|
| Färg     | Ljusgrå |
| RAL-kod  | 7035    |
| Material | Stål    |

##### Utrustning

|             |   |
|-------------|---|
| Antal rader | 7 |
|-------------|---|

##### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 1   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

##### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 630 A |
|-----------|-------|