



WH25340707C

kallysto.line UP komplett: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500VA Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Werkstoff	Duroplast

Abmessungen

Einbautiefe	12 mm
Höhe	92 mm
Breite	92 mm
Tiefe	45 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

Texte

Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja