



REQ510Y



IK07

IP54



Türstation Video 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	10
------------------	----

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Abmessungen	385.80 x 133.50 mm
Höhe	385,80 mm
Breite	133,50 mm
Tiefe	25 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung LED Nachtbeleuchtung für Kamera
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----