



BKW200060

**Kabelový kanál s vanou 200 60-100 pro suchou montáž**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Šířka	200 mm
Délka	2400 mm
Vnitřní průřez vodiče	8830 - 8830 mm <sup>2</sup>

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	36
---	----

**Rozměry**

Minimální výška potěru	60 mm
Rozsah nivelace	60 - 100 mm

**Podmínky použití**

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	3 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2 kN

**Instrukce**

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

**Vybavení**

Počet oddílů	1 - 1
Typ montáže přepážky	Upevnění šrouby
S přepážkou	Ne

**Instalace, montáž**

Montážní otvor	Bez
----------------	-----

**Materiál**

Materiál	Ocel
Materiál dna bočnice	Ocel
Barva	Zinek

**Kryt, dveře**

Materiál krytu	Ocel
Kryt pro ošetření	Pozink
Tloušťka dveří/krytu	3 mm

**Funkce**

Základna oddělitelná od hlavního těla	Ano
---------------------------------------	-----

**Materiál**

Povrch	Pozink
--------	--------

**Funkce**

S průchozím dnem	Ano
------------------	-----

**Kryt, dveře**

Montážní otvor krytu	Ne
Upevnění víka zaklapnutím	Ne

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

