



SL20055920D1



### Tekniska egenskaper

#### Tillbehör

Förutrustad med Vägguttag + datauttag

#### Dimensioner

|               |        |
|---------------|--------|
| Höjd          | 115 mm |
| Bredd         | 20 mm  |
| Djup          | 48 mm  |
| Längd         | 130 mm |
| Antal enheter | 2      |

#### Utrustning

Tom uttagslåda Nej

#### Elektrisk ström

Märkström 16 A

#### Spänning

Märkspänning 230 - 230 V

#### Anslutning

Kabeltvärsnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Material

Material Plast  
Färg Aluminium

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur 5 - 60 °C

#### Kompatibilitet

För installation i apparatdosor Redan bestyckad

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja  
RoHS-överensstämmelse Ja

### Illustrationer | teckningar

