



BRP65210D19010

Brüstungskanal-UT,PVC,65210D,reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	210 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	80 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	10600 - 10600 mm ²
-----------------------------	-------------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	20
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	60

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--------------------------------	-----------------------------------

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

