



BRP65210D19016

Sokkel voor installatiekanaal in PVC 65x210 mm, 2 comp., RAL 9016

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	210 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	2
breedte deur 1	80 mm
Deur 2	80 mm
breedte deur 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	10600 - 10600 mm ²
-----------------	-------------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	20
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	60

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
---	------------------------------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

