



BRP65210D19016

Canal BRP de PVC, 65x210mm, blanco RAL9016, 2 compartimentos

Características técnicas

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	210 mm
Longitud	2000 mm

Tapa, puerta

Número de tapas montables	2
Anchura de la cubierta 1	80 mm
Anchura de la cubierta 2	80 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

Dimensiones

Sección transversal interior	10600 - 10600 mm ²
------------------------------	-------------------------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	20
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	60

Compatibilidad

Formato de apartamento compatible	Universal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------------	------------------------------------

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí
---------------------	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

Equipo

Clip sujetacables incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

