



BRP65210D19016

**Canal BRP de PVC, 65x210mm, blanco RAL9016, 2 compartimentos**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	70 mm
Anchura	210 mm
Longitud	2000 mm

**Cubierta, puerta**

Número de tapas montables	2
Anchura de la cubierta 1	80 mm
Anchura de la cubierta 2	80 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

**Dimensiones**

Sección transversal interior	10600 - 10600 mm <sup>2</sup>
------------------------------	-------------------------------

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	20
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	60

**Compatibilidad**

Formato de apertura compatible	Universal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--------------------------------	------------------------------------

**Instalación, montaje**

Perforación de base	Sí
---------------------	----

**Materiales**

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

**Equipo**

Clip de fijación de cable incluido	No
Número de sujetadores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

**Ilustraciones e imágenes**

