



WH11595200B

basico ENC: T25 avec bornes à vis, Plaque de fixat. + cuvette frontal Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

400 - 400 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Finition

Mat

Matière

Duroplast

TraITEMENT de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

77 mm

Largeur

77 mm

Profondeur

49 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

42 mm

Profondeur de montage

7 mm

Raccordement

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Encastré

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 25

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

Textes

Inscription

Sans inscription

Housse

Obturateur centrale

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Fiche technique du produit

WH11595200B

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui