



FWU62L

Vana zapuštěného rozvaděče FWU62xx bez roštu, dveří a rámu, 950x550x112

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	992 mm
Šířka	593 mm
Hloubka	113 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Třída izolace	Třída izolace II
Typ uzamčení	Bez zámku

##### Vybavení

Počet polí v šířce	2
Počet otvorů v desce příruby	4

##### Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka
Vhodné pro venkovní použití	Ne

##### Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Ocel

##### Vybavení

Počet řad v rozvaděči	6
-----------------------	---

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
-----------------------	---

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

##### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano