



FWU62N

Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky,96+48M,950x550x112

#### Technické vlastnosti

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

##### Vybavení

Počet lišt	12
Počet řad v rozvaděči	6
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

##### Kapacita

Počet modulů	96
--------------	----

##### Rozměry

Výška	1003 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	125 mm
Vestavěná výška	952 mm

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

##### Rozměry

Vestavěná šířka	560 mm
Vestavěná hloubka	112 mm
Počet jednotek šířky	24

##### Kryt, dveře

Typ rukojeti	Západka
Dveře/kryt průhledné	Ne

##### Připojení

Počet vstupů potrubí	4
----------------------	---

##### Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

##### Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ne

##### Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámku

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----