



FWU62S

**FW, infälld kapsling 6-rader & 2-fält, 144 moduler**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering Hålvägg

**Elektrisk ström**

Märkström	125 A
-----------	-------

**Urustning**

Antal skenor	12
Antal rader	6
Antal sektioner i bredd	2
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

**Kapacitet**

Antal moduler	144
---------------	-----

**Funktioner**

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

**Dimensioner**

Höjd	1003 mm
Bredd	603 mm
Djup	125 mm
Infällnadshöjd	952 mm

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	1
--------------	---

**Dimensioner**

Infällnadsbredd	560 mm
Inbyggnadsdjup	112 mm
Antal breddenheter	24

**Skydd, dörr**

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

**Anslutning**

Antal ledningsinföringar	4
Typ av montering	Skruvmontering

**Material**

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

**Urustning**

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850 °C

---

**Hållbarhet**

---

RoHS-överensstämmelse

Ja