



FWU62S

### Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 144М

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 125 A |
|-------------------|-------|

##### Обладнання

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Кількість рейок            | 12 |
| Кількість рядів щита       | 6  |
| Кількість секцій по ширині | 2  |

##### Ємність

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Кількість модулів | 144 |
|-------------------|-----|

##### Розміри

|                  |         |
|------------------|---------|
| Висота           | 1003 mm |
| Ширина           | 603 mm  |
| Глибина          | 125 mm  |
| Вбудована висота | 952 mm  |
| Вбудована ширина | 560 mm  |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
|-----------------------|---|

##### Розміри

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Вбудована глибина            | 112 mm |
| Кількість модулів за шириною | 24     |

##### Під'єднання

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Кількість вхідних кабелів | 4 |
|---------------------------|---|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

##### Безпека

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ударостійкість IK                 | IK09   |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30   |
| Випробування розжареним дротом    | 850 °C |

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|