



FWU61S

**Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz Hohlwand

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	6
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

**Kapazität**

Anzahl Module	72
---------------	----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

**Abmessungen**

Höhe	1003 mm
Breite	353 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	952 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	310 mm
Einbautiefe	112 mm

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2
---------------------------------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----