



WH26100404C

kallysto.trend UP komplett: S1(3+3): DruckSch.Licht+LeuchtSch.Venti. Anthrazit

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7024

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

##### Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

##### Abmessungen

Abmessungen 94 x 94 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35.6 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

##### Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja