



WH25340704C

kallysto.line ENC compl.: Variat. rotatif à coup. de phase asc. 20-500VA/Anthr.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Matière	Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage	12 mm
Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	45 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Textes

Principe de variation	Coupe de phase montante
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui