



BRAP651701ELN

**Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 65x170 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	65 mm
Anchura	170 mm
Longitud	2000 mm

**Cubierta, puerta**

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	80 mm
Anchura de la cubierta 2	0 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

**Dimensiones**

Sección transversal interior	9600 - 9600 mm <sup>2</sup>
------------------------------	-----------------------------

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	32
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	50

**Compatibilidad**

Formato de apertura compatible	Universal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--------------------------------	------------------------------------

**Instalación, montaje**

Perforación de base	No
---------------------	----

**Materiales**

Material	Aluminio
Tratamiento	Anodizado
Colour	Aluminio

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP40

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 90 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Pasadores de acoplamiento como referencia independiente
-----------------------	---

**Equipo**

Clip de fijación de cable incluido	No
Número de sujetadores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

**Ilustraciones e imágenes**

