




FWU63N



Щит Univers в/у IP30/II QCI 957x815x112мм 144М + блок для клем

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка Пустотіла стіна

Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	18
Кількість рядів щита	6
Кількість секцій по ширині	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Ємність

Кількість модулів	144
-------------------	-----

Розміри

Висота	1003 mm
Ширина	853 mm
Глибина	125 mm
Вбудована висота	952 mm
Вбудована ширина	810 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	112 mm
Кількість модулів за шириною	36

Кришка, дверцята

Тип ручки	Защіпка
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	6
---------------------------	---

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----