

Summenstromwandler BGGSU3 3x5/5A 10VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	10 VA
----------	-------

Abmessungen

Höhe	151 mm
Breite	119,50 mm
Tiefe	90 mm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Bemessungs-Stehwechselfspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 40 °C

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Isolierstoffklasse	E

Elektrischer Strom

Bemessungs-Primärstrom (I <sub>pr</sub> )	5 A
Bemessungs-Sekundärstrom (I <sub>sr</sub> )	5 A
Nennstrom	5 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*I <sub>pr</sub>
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (I <sub>th</sub> /I <sub>ts</sub> )	60*I <sub>pr</sub>
Dynamischer Grenzstrom	2,5*I <sub>th</sub>
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja