

Summenstromwandler BGGSU3 3x5/5A 10VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	10 VA
----------	-------

Abmessungen

Höhe	151 mm
Breite	119.50 mm
Tiefe	90 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	3000 V
--------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 40 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	5 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja