



WH26100400C



**kallysto.trend encastré complet: S1(3+3) lumière +interr.écl. ventilateur Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Tension

Tension nominale 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

#### Dimensions

Dimensions 94 x 94 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35.6 mm

Diamètre 60 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

#### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne enfichable

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui