



386113



3-Stufenschalter, HLK-Regelung

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Tiefe	42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Texte

Schaltart/Variante	Ohne Neutralstellung: 2-1-3
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----