




52028982

## Taster, potezni sa okvirom, S.1, bijela sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Napon

|             |           |
|-------------|-----------|
| Radni napon | 24 - 24 V |
|-------------|-----------|

#### Materijali

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Boja            | Bijelo |
| RAL kod         | 1013   |
| Obrada površine | Sjajno |

#### Dimenzije

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Visina          | 80,50 mm |
| Širina          | 80,50 mm |
| Dubina          | 36 mm    |
| Ugrađena dubina | 23,90 mm |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 40 °C |
|-------------------|------------|

#### Tekst

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Za montažu na zid i strop<br>Centralna ploča za plug in fiksiranje |
| Vrsta veze        | Sa vijčanim stezaljkama                                            |
| Rasvjeta          | Sa sigurnosnom lampom                                              |

#### Pogodno za

|                |  |
|----------------|--|
| Berker S.x/B.x |  |
|----------------|--|

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |