



52028982

**Tahové tlačítko s rámečkem, S.1, krémová lesk**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí 24 - 24 V

**Materiál**

Barva Bílá

Kód RAL 1013

Povrchová úprava Lesklý

**Rozměry**

Výška 80,50 mm

Šířka 80,50 mm

Hloubka 36 mm

Vestavěná hloubka 23,90 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 40 °C

**Texty**

Způsob montáže Pro montáž na stěnu a na strop  
Násuvné upevnění centrálního dílu

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení S uklidňovacím světlem

**Vhodné pro**

S.x/B.x

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano