



52028982

### Кнопка зі шнурковим приводом з рамкою, біла S.1

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Робоча напруга 24 - 24 V

##### Матеріали

Colour Білий

Код RAL 1013

Обробка поверхні Глянцевий

##### Розміри

Висота 80,50 mm

Ширина 80,50 mm

Глибина 36 mm

Вбудована глибина 23,90 mm

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Умови використання

Робоча температура -5 - 40 °C

##### Тексти

Режим встановлення Для настінного та стельового монтажу  
Центральна пластина для вставного кріплення

Тип з'єднання З гвинтовими клемми

Освітлення З індикаторною лампою

##### Сумісний із

S.x/B.x

##### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так