



386103



Commutatore a 3 vie, con posizione 0

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 - 250 V

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità 42 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Materiali

Materiale Metalllo

1

Architettura

1

Testo

Tipo di commutazione Con posizione 0: 0-1-2-3

1000

Sostenibilità