

**Barra ligação equipotencial 25x5 I.400**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora	25 - 25 mm
Altura do barramento	5 mm

**Equipamento**

Número de secções	1
-------------------	---

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim