



VA24T

Vrata, puna, Volta, NŽ, 2 reda, čelik

Tehničke karakteristike

Kompatibilnost

Prikladno za tip ormara	Nadgradno/NŽ
-------------------------	--------------

Dimenzije

Visina	370 mm
Širina	285 mm
Dubina	36 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal
Obrada	Neobrađeno

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Lijevo
----------------------	--------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava

Oprema

Broj redova	2
-------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da