



VA24T

Dvířka plech. s rukojetí pro VA24

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče Montáž na omítku

Rozměry

Výška 370 mm
Šířka 285 mm
Hloubka 36 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne
Počet dveří rozvaděče 1
Počet zámků 0

Materiál

Kód RAL 9010
Barva Bílá
Materiál Kov
Povrch Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče Vlevo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30
Typ uzamčení Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči 2

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano
Bez REACh-SVHC Ano
V souladu se směrnici RoHS Ano