



VA24T

## Технічні характеристики

### Сумісність

Підходить для типу корпусу Поверхневий монтаж

### Розміри

Висота 370 mm  
Ширина 285 mm  
Глибина 36 mm

### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Ні  
Кількість дверей шафи 1  
Кількість замків 0

### Матеріали

Код RAL 9010  
Colour Чистий білий  
Матеріал Метал  
Обробка Необроблений

### Архітектура

Позиція дверей шафи Зліва

### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP30  
Тип блокування Замикається на замок

### Обладнання

Кількість рядів щита 2

### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

### Sustainability

Без галогену Так  
REACH-SVHC free Так  
Відповідність RoHS Так