



WH25583304C



kallysto.line UP komplett: Typ 13 mit Statusanzeige, mit Steckklemmen/ Anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Nummer | 7024 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 92 mm |
| Breite | 92 mm |
| Tiefe | 43 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 36 mm |
| Einbautiefe | 7 mm |

Anschluss

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm ² |
|-------------------|---------------------------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK02 |
| Schutzart IP | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Ja |

Texte

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Vollplatte |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |

Geeignet für
kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit
RoHS-konform Ja