




M-TSE9022

Porte transparente IP40 avec verre Sécurit centrée 900x2200 (lxh) laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2096 mm
Largeur	895 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Butée de porte

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui