



DAP80650ELN

Colonette 80, hauteur 650 mm, Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	5400 - 5400 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Equipement

Réglable	No
Est portatif	No

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessous
-------------------------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	No
Convient au montage au sol	Oui

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

