



DAP80650ELN

Elektroinstalační sloupek jednostranný DA200-80, 650 mm, přírodní elox

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Hloubka | 65 mm |
| Šířka | 98 mm |
| Instalační výška | 0,65 - 0,65 m |
| Nastavení výšky | 0 mm |
| Vnitřní průřez vodiče | 5400 - 5400 mm ² |
| Tvar sloupku | Obdélníkový |
| Šířka víka | 80 mm |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------------|---|
| Počet namontovatelných vík | 1 |
|----------------------------|---|

Vybavení

| | |
|--------------|----|
| Nastavitelný | Ne |
| Je přenosný | Ne |

Kabel

| | |
|----------------------------|-------------|
| Umístění kabelového vstupu | Spodní část |
|----------------------------|-------------|

Instalace, montáž

| | |
|--------------------------|-----|
| Možnost montáže na strop | Ne |
| Vhodné pro montáž na zem | Ano |

Materiál

| | |
|----------|-----------|
| Materiál | Hliník |
| Povrch | Eloxovaný |
| Barva | Hliník |

Konfigurace

| | |
|---------------------------|--------------|
| Počet stran pro instalaci | Jednostranný |
|---------------------------|--------------|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

Ilustrace a výkresy

