



WH25340700C

kallysto.line ENC compl.: Variat. rotatif à coupure de phase asc. 20-500VA/Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 45 mm

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

Textes

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec bornes à vis

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui