



945172501

Utičnica, 12V, Integro modul, smeđa mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 12 V

Nazivni napon 24 - 24 V

Materijali

Boja Smeđa

RAL kod 8017

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 55,50 mm

Ugrađena dubina 30 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Kablovski nosač

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Oprema

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa ravnim priključkom

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da