



LLG264

NH2-NL3P-LLG, 3W400-5S, 1S+1Ö auf SKL

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH2
------------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B

400 A

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
---	-----

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800
---	-----

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	136 W
---------------------------------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm ²
---	--------------------

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm ²
---	--------------------

Abmessungen

Höhe	149.50 mm
------	-----------

Breite	280 mm
--------	--------

Länge	590 mm
-------	--------

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stossspannungsfestigkeit	8000 V
--------------------------	--------

Kabel

Kabeleinführungsstelle	Seite
------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----