



EH111A

**Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V avec réserve**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Nombre de canaux

1

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Puissance**

P max. avec lampes à incandescence

900 - 900 W

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-10 - 50 °C

**Capacité**

Nombre de modules

3

**Dimensions**

Hauteur

90 mm

Largeur

54 mm

Profondeur

65 mm

**Textes**

Type de raccordement

Avec bornes à vis

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue

6 - 24 V

**Réglages**

Cycles de programmation

Cycles de programmation 24 heures

**Éclairage**

Puissance de lampe LED

450 W

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui