



FWU53K

Feldverteiler UP 120PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 807x815x115mm

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein                  |
| Montage auf                | Unterputz<br>Hohlwand |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 15   |
| Anzahl Reihen                 | 5    |
| Anzahl Felder                 | 3    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

##### Kapazität

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 180 |
|---------------|-----|

##### Funktionen

|  |      |
|--|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
|--|------|

##### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Höhe       | 853 mm |
| Breite     | 853 mm |
| Tiefe      | 125 mm |
| Einbauhöhe | 802 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
|---------------------|---|

##### Abmessungen

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 810 mm |
| Einbautiefe  | 112 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ausführung des Handgriffes | Klinke |
|----------------------------|--------|

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 6 |
|---------------------------------|---|

##### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Stahl     |
| RAL Nummer | 9010      |
| Farbe      | Reinweiss |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
|-------------------------|------|

##### Werkstoff

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Werkstoff Montageplatte | Kunststoff |
|-------------------------|------------|

##### Ausstattung

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

**Sicherheit**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse       | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK07            |
| Schutzart IP       | IP30            |
| Schliessungstyp    | Ohne Schloss    |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|